


# E3M159



## 연장 케이블

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.



### 어플리케이션

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| 특수성(시스템) | 보호된 케이블; 적합한 연결사슬                                |
| 디자인      | 아날로그 비디오 출력 PAL을 가진 3D 스마트 센서 모바일용 O3M 연결 케이블 확장 |

### 전기적 데이터

|        |     |                   |
|--------|-----|-------------------|
| 동작 전압  | [V] | < 25 AC / < 60 DC |
| 보호 클래스 |     | III               |

### 작동 조건

|      |      |               |
|------|------|---------------|
| 주변온도 | [°C] | -40...80      |
| 보호등급 |      | IP 67; IP 69K |

### 기계적 데이터

|          |               |                                                          |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 무게       | [g]           | 274,3                                                    |
| 크기       | [mm]          | 14,5 x 14,5 x 48,4                                       |
| 재질       |               | 하우징: PUR; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 접촉 핀: CuSn6 니켈 도금 및 주석 도금 |
| 너트 재질    |               | 스텐레스 (1.4305 / 303)                                      |
| 적합한 연결사슬 |               | yes                                                      |
| 적합한 연결사슬 | 고정설치 위한 굴곡 반경 | ≥ 60 mm                                                  |

### 비고

|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|



## 연장 케이블


CONNECTION CABLE M12 5M EXT.

### 전기적 연결

케이블: 5 m, TPU, 흑색, Ø 6 mm, screen됨; 임피던스 75 Ω


### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4305 / 303)




### 전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4305 / 303)



### 연결부



- 1: 화면
- 2: 사용되지 않음
- 3: 동축 스크린
- 4: 동축 케이블 코어
- 5: 사용되지 않음