

E10404



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040MSS07,5B03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압 [V] < 250 AC / < 300 DC

작동 조건

주변온도 [°C] -25...90

보호등급 IP 67

기계적 데이터

크기 [mm] 15 x 15 x 43

재질 TPU

모듈형 본체 재질 TPU

너트 재질 황동, 니켈도금함

비고


포장당 1 갯수

전기적 연결

케이블: 7,5 m, PUR, 주황색, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



E10404



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040MSS07,5B03

연결부



BN = 코어 색상 :
BK = 갈색
BU = 흑색
 청색