

E10406




어댑터 플러그

ESTGH040MSS0,05E04 (PG13,5)

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E11293

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 O 링

전기적 데이터		
동작 전압	[M]	< 250 AC / < 300 DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...85
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
마운팅 스레드		PG 13.5
재질		황동 니켈도금함
모듈형 본체 재질		황동, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수

E10406



어댑터 플러그

ESTGH040MSS0,05E04 (PG13,5)

전기적 연결

케이블: 0,05 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 황동, 니켈도금함



연결부

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
WH =	청색
	흰색