


E10410



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040MSS0010G04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템)

보호된 케이블

전기적 데이터

동작 전압

[V]

< 50 AC / < 60 DC

보호 클래스

III

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...70

보호등급

IP 67

기계적 데이터

크기

[mm]

15 x 15 x 43

재질

TPU

모듈형 본체 재질

TPU

너트 재질

황동, 니켈도금함

비고

포장당

1 갯수

E10410



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOGH040MSS0010G04

전기적 연결


케이블: 10 m, PVC, 흑색, Ø 5 mm, screen됨; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속되지 않음



연결부



BN = 코어 색상 :
BK = 갈색
BU = 흑색
WH = 청색
 흰색