


E10420



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040MSS0015G04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템)	보호된 케이블
----------	---------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 50 AC / < 60 DC
보호 클래스		III
최대 전류 부하 합계	[A]	4

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67

기계적 데이터

무게	[g]	578,8
크기	[mm]	15 x 15 x 46,5
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		황동, 니켈도금함

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E10420



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040MSS0015G04

전기적 연결


케이블: 15 m, PVC, 흑색, Ø 5 mm, screen됨; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속되지 않음



연결부



BN = 코어 색상 :
BK = 갈색
BU = 흑색
WH = 청색
 흰색