
E10426

소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH043MSS00,5E04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
출력		
전기적 디자인		PNP
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
크기	[mm]	27 x 15 x 39
재질		TPU 투명함
모듈형 본체 재질		TPU, 투명함
너트 재질		황동, 니켈도금함
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	2 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
비고		
포장당		1 갯수

E10426

소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH043MSS00,5E04

전기적 연결


케이블: 0,5 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 투명함; 잠금: 황동, 니켈도금함



연결부



	코어 색상 :
BN =	갈색
BK =	흑색
BU =	청색
WH =	흰색