




어댑터 플러그

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 O 링

전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 55 DC

작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...85
보호등급		IP 67

기계적 데이터		
마운팅 스레드		PG 13.5
재질		황동 니켈도금함
모듈형 본체 재질		황동, 니켈도금함

비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결		
케이블: 0,05 m, PVC; 2 x 0,34 mm²		

전기적 연결 - 플러그		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 황동, 니켈도금함		



E10436



어댑터 플러그

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

연결부

1 BK

4 WH

BK = 코어 색상 :
WH = 흑색
 흰색