


스플리터 박스

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EBC010

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

특수성(시스템)

실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점

실리콘을 사용하지 않음

yes

전기적 데이터

동작 전압

[M]

10...30 DC

보호 클래스

II

모듈/슬롯 당 최대 전류 부하

[A]

4

최대 전류 부하 합계

[A]

12




스플리터 박스

ZD08H059MSS0000-00STAM120MSS

작동 조건		
주변온도	[°C]	-15...80
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
크기	[mm]	28 x 60 x 152
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
포트 스플리터 박스 수		8
커넥터 타입		M12
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	8 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결 - 슬롯

커넥터: 8 x M12; 코딩: A; 성형체: TPU; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm



전기적 연결 - 연결부

커넥터: 1 x M23; 성형체: TPU; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm



E10446



스플리터 박스

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

연결부

