


E10457



접속 케이블

VDOGH042MSS00,3A04STGH040MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압 [V] 10...30 DC

출력

전기적 디자인 PNP

작동 조건

주변온도 [°C] -25...90

보호등급 IP 67

기계적 데이터

재질 TPU

모듈형 본체 재질 TPU

너트 재질 황동, 니켈도금함

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고

포장당 1 갯수

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm






접속 케이블

VDOGH042MSS00,3A04STGH040MSS

전기적 연결

케이블: 0,3 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

연결부



BK = 코어 색상 :
 BN = 흑색
 BU = 갈색
 WH = 청색
 흰색

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm

