


## 접속 케이블

VDOGH042MSS0002A04STGH040MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



## 전기적 데이터

|       |     |            |
|-------|-----|------------|
| 동작 전압 | [V] | 10...30 DC |
|-------|-----|------------|

## 출력

|         |     |
|---------|-----|
| 전기적 디자인 | PNP |
|---------|-----|

## 작동 조건

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 주변온도 | [°C] | -25...90 |
|------|------|----------|

|      |       |
|------|-------|
| 보호등급 | IP 67 |
|------|-------|

## 기계적 데이터

|    |     |
|----|-----|
| 재질 | TPU |
|----|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| 모듈형 본체 재질 | TPU |
|-----------|-----|

|       |           |
|-------|-----------|
| 너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
|-------|-----------|

## 디스플레이 / 작동 요소

|       |        |             |
|-------|--------|-------------|
| 디스플레이 | 스위칭 상태 | 1 x LED, 황색 |
|       | 작동     | 1 x LED, 녹색 |

## 비고

|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|

## 전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm



# E10461




## 접속 케이블

VDOGH042MSS0002A04STGH040MSS

### 전기적 연결

케이블: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### 연결부



BK =           코어 색상 :  
BN =           흑색  
BU =           갈색  
WH =           청색  
                  흰색

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm

