
E10464

접속 케이블

VDOGH040MSS0001A04STGH040MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
크기	[mm]	15 x 15 x 42
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		황동, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm



E10464


접속 케이블

VDOGH040MSS0001A04STGH040MSS

전기적 연결

케이블: 1 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm

