




접속 케이블

VDOGH040MSS0002A04STGH040MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압 [V] 10...30 DC

작동 조건

주변온도 [°C] -25...85

보호등급 IP 67

기계적 데이터

크기 [mm] 15 x 15 x 42

재질 TPU

모듈형 본체 재질 TPU

너트 재질 황동, 니켈도금함

비고

포장당 1 갯수

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm






접속 케이블

VDOGH040MSS0002A04STGH040MSS

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm

