




어댑터 플러그

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1     O 링

전기적 데이터

|       |     |         |
|-------|-----|---------|
| 동작 전압 | [V] | < 55 DC |
|-------|-----|---------|

작동 조건

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 주변온도 | [°C] | -40...85 |
|------|------|----------|

|      |  |       |
|------|--|-------|
| 보호등급 |  | IP 67 |
|------|--|-------|

기계적 데이터

|         |  |         |
|---------|--|---------|
| 마운팅 스레드 |  | PG 13.5 |
|---------|--|---------|

|    |  |          |
|----|--|----------|
| 재질 |  | 황동 니켈도금함 |
|----|--|----------|

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 모듈형 본체 재질 |  | 황동, 니켈도금함 |
|-----------|--|-----------|

비고

|     |  |      |
|-----|--|------|
| 포장당 |  | 1 갯수 |
|-----|--|------|

전기적 연결

케이블: 0,055 m, PVC; 2 x 0,25 mm²

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 황동, 니켈도금함




E10472



어댑터 플러그

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

연결부



BN =           코어 색상 :  
BU =           갈색  
                  청색