E10474

Y 스플리터

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...60 AC/DC
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	4
최대 전류 부하 합계	[A]	4
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		황동, 니켈도금함
포트 스플리터 박스 수		2
비고		
포장당		1 갯수

E10474

Y 스플리터

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

전기적 연결

케이블: 0,77 m, PUR / PVC, 흑색, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 2 x M12; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 2 x M12; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm

연결부