


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH042MSS0010F03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압	[M]	10...30 DC
-------	-----	------------

출력

전기적 디자인	PNP
---------	-----

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67

기계적 데이터

크기	[mm]	27 x 15 x 39
재질		TPU 투명함
모듈형 본체 재질		TPU, 투명함
너트 재질		황동, 비접착을 위해 덧입힘

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E10491



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH042MSS0010F03

전기적 연결


케이블: 10 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 빛광선이 비춤; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 투명함; 잠금: 황동, 비접착을 위해 덧입힘



연결부



BN = 코어 색상 : 갈색
BK = 흑색
BU = 청색