


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040ZDS0005A03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 250 AC/DC
-------	-----	-------------

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67

기계적 데이터

크기	[mm]	15 x 15 x 47
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		아연 주조합, 니켈도금함

비고


포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 5 m, PUR / PVC, 흑색, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조합, 니켈도금함



E10499



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040ZDS0005A03

연결부



BN =	코어 색상 :
BK =	갈색
BU =	흑색
	청색