


E10511




소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH042MSS0002F03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E10912

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터

동작 전압 [M] 10...30 DC

출력

전기적 디자인 PNP

작동 조건

주변온도 [°C] -25...90

보호등급 IP 67

기계적 데이터

크기 [mm] 27 x 15 x 39

재질 TPU 투명함

모듈형 본체 재질 TPU, 투명함

너트 재질 황동, 비접착을 위해 덧입힘

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고

포장당 1 갯수

E10511



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH042MSS0002F03

전기적 연결


케이블: 2 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 빛광선이 비춤; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 투명함; 잠금: 황동, 비접착을 위해 덧입힘



연결부



BN =	코어 색상 :
BK =	갈색
BU =	흑색
	청색