


# E10545



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH042ZDS0015A03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



## 전기적 데이터

동작 전압 [V] 10...30 DC

## 출력

전기적 디자인 PNP

## 작동 조건

주변온도 [°C] -25...90

보호등급 IP 68

## 기계적 데이터

크기 [mm] 36 x 15 x 26

재질 PUR

모듈형 본체 재질 PUR

너트 재질 아연 주조합, 니켈도금함

## 디스플레이 / 작동 요소

|       |        |             |
|-------|--------|-------------|
| 디스플레이 | 스위칭 상태 | 1 x LED, 황색 |
|       | 작동     | 1 x LED, 녹색 |

## 비고

포장당 1 갯수

# E10545



## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH042ZDS0015A03

### 전기적 연결


케이블: 15 m, PVC, 흑색, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 3자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함



### 연결부



BK =           코어 색상 :  
BN =           흑색  
BU =           갈색  
WH =           청색  
                  흰색