


E10546



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAF032ZDS0002A03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
보호 클래스		III

출력

전기적 디자인	PNP
---------	-----

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67

기계적 데이터

크기	[mm]	17 x 10 x 26
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		아연 주조합

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E10546



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOAF032ZDS0002A03

전기적 연결


케이블: 2 m, PUR / PVC, 흑색, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조함



연결부



BN = 코어 색상 : 갈색
BK = 흑색
BU = 청색