



접속 케이블

VDOGG030--S00,3A03STGH030MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 60 AC / < 75 DC
보호 클래스		III


작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67

기계적 데이터		
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		황동, 니켈도금함

비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



E10549




접속 케이블

VDOGG030--S00,3A03STGH030MSS

전기적 연결

케이블: 0,3 m, PUR / PVC, 주황색, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함

