


접속 케이블

VDOAG032--S00,3A03STGH030MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
보호 클래스		III

출력

전기적 디자인		PNP
---------	--	-----

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67

기계적 데이터

재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		황동, 니켈도금함

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

접속 케이블

VDOAG032--S00,3A03STGH030MSS

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함




전기적 연결

케이블: 0,3 m, PUR / PVC, 주황색, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


연결부



전기적 연결 - Buchse



연결부



E10551



접속 케이블

VDOAG032--S00,3A03STGH030MSS

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, ㄱ자형; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금합