




소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040MSS0010E03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 250 AC / < 300 DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...70
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
크기	[mm]	15 x 15 x 35
재질		PA 6.6
모듈형 본체 재질		PA 6.6
너트 재질		POM
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 10 m, PVC, 황색, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22		
전기적 연결 - 소켓		

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PA 6.6; 잠금: POM




E10558



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040MSS0010E03

연결부



BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
	청색