


E10560



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040MSS0020E03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압 [M] < 250 AC / < 300 DC

작동 조건

주변온도 [°C] -20...70

보호등급 IP 67

기계적 데이터

크기 [mm] 15 x 15 x 35

재질 PA 6.6

모듈형 본체 재질 PA 6.6

너트 재질 POM

비고


포장당 1 갯수

전기적 연결

케이블: 20 m, PVC, 황색, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PA 6.6; 잠금: POM




E10560



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040MSS0020E03

연결부



BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
	청색