




접속 케이블

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E10633

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
-------	-----	------------

출력

전기적 디자인	PNP
---------	-----

작동 조건

주변온도	[°C]	-20...70
------	------	----------

보호등급	IP 67
------	-------

기계적 데이터

재질	PA 6.6
----	--------

모듈형 본체 재질	PA 6.6
-----------	--------

너트 재질	알루미늄, 흑색 알루미늄 도금함
-------	-------------------

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고

포장당	1 갯수
-----	------



접속 케이블

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PA 6.6; 잠금: 알루미늄, 흑색 알루미늄 도금함



전기적 연결

케이블: 1 m, PVC, 주황색; 빛광선이 비춤; 3 x 0,34 mm²

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PA 6.6; 잠금: 알루미늄, 흑색 알루미늄 도금함

