


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH042MSS0010E03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
-------	-----	------------

출력

전기적 디자인	PNP
---------	-----

작동 조건

주변온도	[°C]	-20...70
------	------	----------

보호등급	IP 67
------	-------

기계적 데이터

크기	[mm]	29 x 15 x 44
----	------	--------------

재질	PA 6.6
----	--------

모듈형 본체 재질	PA 6.6
-----------	--------

너트 재질	알루미늄
-------	------

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E10566



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOAH042MSS0010E03

전기적 연결


케이블: 10 m, PUR, 주황색, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 1자형; 코딩: A; 성형체: PA 6.6; 잠금: 알루미늄



연결부



BN = 코어 색상 : 갈색
BK = 흑색
BU = 청색