


# E10571



## 어댑터 플러그

ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 O 링

### 전기적 데이터

동작 전압 [M] < 250 AC / < 300 DC

### 작동 조건

주변온도 [°C] -40...85

보호등급 IP 67

### 기계적 데이터

마운팅 스레드 PG 13.5

재질 황동 니켈도금함

모듈형 본체 재질 황동, 니켈도금함

### 비고

포장당 1 갯수

### 전기적 연결

케이블: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### 전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 황동, 니켈도금함



# E10571



## 어댑터 플러그

ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)

### 연결부

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |