
E10579

유도형 센서용 스페이서

MOUNTING BRACKET 10MM/IND



어플리케이션		
디자인		목표물과 더블센서 IND 사이의 높이 차이 보강용
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...60
기계적 데이터		
무게	[g]	10,7
크기	[mm]	10 x 40 x 26
재질		PBT
비고		
포장당		1 갯수