

E10589



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH050MSS0005A05

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EVC074
대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 30 AC / < 36 DC
출력		
전기적 디자인		PNP
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
크기	[mm]	27 x 15 x 39
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		황동, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수

E10589



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH050MSS0005A05

전기적 연결

케이블: 5 m, PUR / PVC, 주황색, Ø 5,2 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



연결부

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	코어 색상 :
BN =	갈색
BK =	흑색
BU =	청색
WH =	흰색