


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH042VAS07,5E03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
-------	-----	------------

출력

전기적 디자인	PNP
---------	-----

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
------	------	----------

보호등급	IP 67
------	-------

기계적 데이터

재질	PUR
----	-----

모듈형 본체 재질	PUR
-----------	-----

너트 재질	스텐레스 (1.4305 / 303)
-------	---------------------

비고


포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 7,5 m, PVC, 흑색, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 스텐레스 (1.4305 / 303)




E10591



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH042VAS07,5E03

연결부



BK =
BN =
BU =

코어 색상 :
흑색
갈색
청색