


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH042VAS0050E03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
-------	-----	------------

출력

전기적 디자인	PNP
---------	-----

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
------	------	----------

보호등급	IP 67
------	-------

기계적 데이터

재질	TPU 투명함
----	---------

모듈형 본체 재질	TPU, 투명함
-----------	----------

너트 재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)
-------	----------------------

비고


포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 50 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 1자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 투명함; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 조임 토크: 0,5 Nm



E10594



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH042VAS0050E03

연결부



BK =
BN =
BU =

코어 색상 :
흑색
갈색
청색