


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH042VAS0020E03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압 [V] 10...30 DC

출력

전기적 디자인 PNP

작동 조건

주변온도 [°C] -25...90

보호등급 IP 67

기계적 데이터

재질 PUR

모듈형 본체 재질 PUR

너트 재질 스텐레스 (1.4305 / 303)

비고


포장당 1 갯수

전기적 연결

케이블: 20 m, PVC, 흑색, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 스텐레스 (1.4305 / 303)




E10611



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH042VAS0020E03

연결부



BK =
BN =
BU =

코어 색상 :
흑색
갈색
청색