

E10614




접속 케이블

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E11386

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
보호 클래스	III

출력

전기적 디자인	PNP
---------	-----

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...90
보호등급	IP 68

기계적 데이터

크기 [mm]	15 x 15 x 46
재질	PUR
모듈형 본체 재질	PUR
너트 재질	아연 주조합, 니켈도금합

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E10614



접속 케이블

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조합, 니켈도금함




전기적 연결

케이블: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)


연결부



전기적 연결 - Buchse



연결부



E10614



접속 케이블

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, ㄱ자형; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조합, 니켈도금합