


전선연결이 가능한 소켓

SDOAF030ZDSFKPK

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압 [V]	< 60 AC/DC
보호 클래스	III

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...70
보호등급	IP 67

기계적 데이터


크기 [mm]	25 x 13 x 42
재질	PA
모듈형 본체 재질	PA
너트 재질	ZnAl / Ni

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, 1자형; 코딩: A; 성형체: PA; 잠금: ZnAl / Ni



E10619



전선연결이 가능한 소켓

SDOAF030ZDSFKPK

연결부

