


E10631



접속 케이블

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압 [V] 10...30 DC

작동 조건

주변온도 [°C] -20...70

보호등급 IP 67

기계적 데이터

재질 PA 6.6

모듈형 본체 재질 PA 6.6

너트 재질 아연 주조합, 니켈도금합

비고

포장당 1 갯수

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PA 6.6; 잠금: 아연 주조합, 니켈도금합



E10631




접속 케이블

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, □자형; 코딩: A; 성형체: PA 6.6; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함

