


## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040VAS0020A03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



## 전기적 데이터

|       |     |             |
|-------|-----|-------------|
| 동작 전압 | [V] | < 250 AC/DC |
|-------|-----|-------------|

## 작동 조건

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 주변온도 | [°C] | -25...90 |
| 보호등급 |      | IP 67    |

## 기계적 데이터

|           |      |                     |
|-----------|------|---------------------|
| 크기        | [mm] | 15 x 15 x 47        |
| 재질        |      | PUR                 |
| 모듈형 본체 재질 |      | PUR                 |
| 너트 재질     |      | 스텐레스 (1.4305 / 303) |

## 비고

|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|

## 전기적 연결

케이블: 20 m, PUR / PVC, 흑색, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

## 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 스텐레스 (1.4305 / 303)



# E10646



## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040VAS0020A03

### 연결부



|      |         |
|------|---------|
| BK = | 코어 색상 : |
| BN = | 흑색      |
| BU = | 갈색      |
|      | 청색      |