

E10655




접속 케이블

VDOAH042MSS0001A03STGH030MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EVC052

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!



전기적 데이터

동작 전압 [M] 10...30 DC

작동 조건

주변온도 [°C] -25...90

보호등급 IP 67

기계적 데이터

재질 PUR

모듈형 본체 재질 PUR

너트 재질 황동, 니켈도금함

디스플레이 / 작동 요소

| | | |
|-------|--------|-------------|
| 디스플레이 | 스위칭 상태 | 1 x LED, 황색 |
| | 작동 | 1 x LED, 녹색 |

비고

포장당 1 갯수

E10655



접속 케이블

VDOAH042MSS0001A03STGH030MSS

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm



전기적 연결

케이블: 1 m, PUR / PVC, 주황색, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm

