


# E10666



## 접속 케이블

VDOAH042MSS00,3A03STGH030MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



### 전기적 데이터

동작 전압 [M] 10...30 DC

### 출력

전기적 디자인 PNP

### 작동 조건

주변온도 [°C] -25...90

보호등급 IP 67

### 기계적 데이터

재질 PUR

모듈형 본체 재질 PUR

너트 재질 황동, 니켈도금함

### 디스플레이 / 작동 요소

|       |        |             |
|-------|--------|-------------|
| 디스플레이 | 스위칭 상태 | 1 x LED, 황색 |
|       | 작동     | 1 x LED, 녹색 |

### 비고

포장당 1 갯수



## 접속 케이블

VDOAH042MSS00,3A03STGH030MSS

### 전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm



### 전기적 연결

케이블: 0,3 m, PUR / PVC, 주황색, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### 연결부



코어 색상 :  
BK = 흑색  
BN = 갈색  
BU = 청색

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm

