




밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 회색

전기적 데이터

동작 전압 [M] < 24 AC/DC

작동 조건

주변온도 [°C] -25...90

보호등급 IP 65

기계적 데이터

재질 TPU

모듈형 본체 재질 TPU

너트 재질 황동, 니켈도금함

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이 스위칭 상태 1 x LED, 회색

비고

포장당 1 갯수

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



E10667




밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

전기적 연결

케이블: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 밸브 타입 A DIN, 7자형; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함

