


E10673




밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블
VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션	
디자인	증폭기를 가지고
전기적 데이터	
동작 전압	[M] 12...40 DC
작동 조건	
주변온도	[°C] -25...90
보호등급	IP 65
기계적 데이터	
재질	TPU
모듈형 본체 재질	TPU
너트 재질	황동, 니켈도금함
비고	
포장당	1 갯수
전기적 연결 - 플러그	

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



E10673




밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

전기적 연결

케이블: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 밸브 타입 A DIN, 7자형; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함

