




밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 흑색

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 24 AC/DC
-------	-----	------------

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
------	------	----------

보호등급		IP 65
------	--	-------

기계적 데이터

재질		TPU
----	--	-----

모듈형 본체 재질		TPU
-----------	--	-----

너트 재질		황동, 니켈도금함
-------	--	-----------

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 흑색
-------	--------	-------------

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



E10675




밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

전기적 연결

케이블: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 밸브 타입 A DIN, 7자형; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함

