


밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VVSAC040MSS0003B03STGH040MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 흑색

어플리케이션

디자인

증폭기를 가지고

전기적 데이터

동작 전압

[V]

12...40 DC

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...90

보호등급

IP 65

기계적 데이터

재질

TPU

모듈형 본체 재질

TPU

너트 재질

황동, 니켈도금함

비고

포장당

1 갯수

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



E10677




밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VVSAC040MSS0003B03STGH040MSS

전기적 연결

케이블: 3 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 밸브 타입 A DIN, 7자형; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함

