

E10678




밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E11438

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 흑색

전기적 데이터

동작 전압 [V] < 24 AC/DC

작동 조건

주변온도 [°C] -25...90

보호등급 IP 65

기계적 데이터

재질 TPU

모듈형 본체 재질 TPU

너트 재질 황동, 니켈도금함

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이 스위칭 상태 1 x LED, 황색

비고

포장당 1 갯수

E10678



밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



전기적 연결

케이블: 1 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 밸브 타입 A DIN, 7자형; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함

