


# E10679



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH042MSS0006B04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



## 전기적 데이터

|       |     |            |
|-------|-----|------------|
| 동작 전압 | [M] | 10...30 DC |
|-------|-----|------------|

## 출력

|         |     |
|---------|-----|
| 전기적 디자인 | PNP |
|---------|-----|

## 작동 조건

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 주변온도 | [°C] | -25...90 |
| 보호등급 |      | IP 67    |

## 기계적 데이터

|           |      |              |
|-----------|------|--------------|
| 크기        | [mm] | 27 x 15 x 39 |
| 재질        |      | TPU 투명함      |
| 모듈형 본체 재질 |      | TPU, 투명함     |
| 너트 재질     |      | 황동, 니켈도금함    |

## 디스플레이 / 작동 요소

|       |        |             |
|-------|--------|-------------|
| 디스플레이 | 스위칭 상태 | 1 x LED, 황색 |
|       | 작동     | 1 x LED, 녹색 |

## 비고

|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|

# E10679



## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH042MSS0006B04

### 전기적 연결


케이블: 6 m, PUR, 주황색, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 투명함; 잠금: 황동, 니켈도금함



### 연결부



BK =           코어 색상 :  
BN =           흑색  
BU =           갈색  
WH =           청색  
                  흰색