




접속 케이블

VDOAH040MSS00,6B04STGH040MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67

기계적 데이터

재질	PUR
모듈형 본체 재질	PUR
너트 재질	황동, 니켈도금함

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함



E10693



접속 케이블

VDOAH040MSS00,6B04STGH040MSS

전기적 연결

케이블: 0,6 m, PUR; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함

