


E10714



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAF030ZDS0010A03


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 60 AC/DC
보호 클래스		III
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
크기	[mm]	17 x 10 x 27
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		아연 주조합
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 10 m, PUR / PVC, 흑색, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)		

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조합




E10714



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAF030ZDS0010A03

연결부



BN =	코어 색상 :
BK =	갈색
BU =	흑색
	청색