

E10718




소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH042VAS0005A04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EVC008

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터

동작 전압 [V] 10...30 DC

출력

전기적 디자인 PNP

작동 조건

주변온도 [°C] -25...90

보호등급 IP 68

기계적 데이터

크기 [mm] 36 x 15 x 26

재질 PUR

모듈형 본체 재질 PUR

너트 재질 스텐레스 (1.4305 / 303)

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이 스위칭 상태 1 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색

비고

포장당 1 갯수

E10718



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH042VAS0005A04

전기적 연결


케이블: 5 m, PUR / PVC, 흑색, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 스텐레스 (1.4305 / 303)



연결부



BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
WH =	청색
	흰색