


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040VAS0002A03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EVC004

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 60 AC/DC
-------	-----	------------

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
------	------	----------

보호등급		IP 68
------	--	-------

기계적 데이터

재질		PUR
----	--	-----

모듈형 본체 재질		PUR
-----------	--	-----

너트 재질		스텐레스 (1.4305 / 303)
-------	--	---------------------

비고


포장당		1 갯수
-----	--	------

전기적 연결

케이블: 5 m, PVC, 흑색, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 1자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 스텐레스 (1.4305 / 303)




E10727



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040VAS0002A03

연결부



BK = 코어 색상 :
BN = 흑색
BU = 갈색
 청색