


E10745



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040VAS0020E04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템)

금으로 도금한 접속점

전기적 데이터

동작 전압

[V]

< 250 AC / < 300 DC

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...70

보호등급

IP 67

기계적 데이터

크기

[mm]

27 x 15 x 39

재질

PVC

모듈형 본체 재질

PVC

너트 재질

스텐레스 (1.4404 / 316L)

비고

포장당

1 갯수

E10745



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040VAS0020E04

전기적 연결


케이블: 20 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함



연결부



BK = 코어 색상 :
BN = 흑색
BU = 갈색
WH = 청색
 흰색