


## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH042VAS0010F03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



## 전기적 데이터

|       |     |            |
|-------|-----|------------|
| 동작 전압 | [M] | 10...30 DC |
|-------|-----|------------|

## 출력

|         |     |
|---------|-----|
| 전기적 디자인 | PNP |
|---------|-----|

## 작동 조건

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 주변온도 | [°C] | -25...90 |
|------|------|----------|

|      |       |
|------|-------|
| 보호등급 | IP 67 |
|------|-------|

## 기계적 데이터

|    |      |              |
|----|------|--------------|
| 크기 | [mm] | 27 x 15 x 39 |
|----|------|--------------|

|    |         |
|----|---------|
| 재질 | TPU 투명함 |
|----|---------|

|           |          |
|-----------|----------|
| 모듈형 본체 재질 | TPU, 투명함 |
|-----------|----------|

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 너트 재질 | 황동, 비접착을 위해 덧입힘 |
|-------|-----------------|

## 디스플레이 / 작동 요소

|       |        |             |
|-------|--------|-------------|
| 디스플레이 | 스위칭 상태 | 1 x LED, 황색 |
|       | 작동     | 1 x LED, 녹색 |

## 비고

|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|

# E10746



## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH042VAS0010F03

### 전기적 연결


케이블: 10 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 빛광선이 비춤; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm )

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 3자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 투명함; 잠금: 황동, 비접착을 위해 덧입힘



### 연결부



BN = 코어 색상 : 갈색  
BK = 흑색  
BU = 청색