


E10750



자기자장

MAGNET M2.0/ALNICO



작동 조건

주변온도 [°C] -100...500

기계적 데이터

무게 [g] 6,9

크기 [mm] Ø 6 / L = 25

재질 AlNiCo

자기장 강도 [mT] 110

비고

포장당 1 갯수